


Csatlakozó hub
EAMC-H-25-10-GB8-14
Cikkszám: 8228653

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	14 mm
Méret	15/25
Névleges hossz	15.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	1.04 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	2 Nm
Terméksúly	11 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis