

Csatlakozó hub
EAMC-H-30-10-GB16-10
Cikkszám: 8228657

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	10 mm
Méret	30
Névleges hossz	20,7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3,2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	9,5 Nm
Terméksúly	25 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis