

Csatlakozó hub
EAMC-H-30-10-GB16-11
Cikkszám: 8228658

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	11 mm
Méret	30
Névleges hossz	20.7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	10.5 Nm
Terméksúly	25 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis