

Csatlakozó hub
EAMC-H-30-10-GB16-12
Cikkszám: 8228659

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	12 mm
Méret	30
Névleges hossz	20,7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3,2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	11,5 Nm
Terméksúly	24 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis