

Csatlakozó hub
EAMC-H-35-13-GB16-19
Cikkszám: 8228661

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	19 mm
Méret	30/35
Névleges hossz	23.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	15 Nm
Terméksúly	31 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis