

Csatlakozó
EAMC-42-50-16-20-U
Cikkszám: 8230707

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
1. tartó átmérője	16 mm
2. tartó átmérője	20 mm
Méret	42
Névleges hossz	50 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	140 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis