

Olajozó MS6-LOE-AGE-R

Cikkszám: 8232972

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szerkezeti felépítés	Proporcionális szabványos ködkenő
Max. olajtöltési mennyiség	75 cm ³
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz	50 l/min
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	7200 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Olajviszkózitás	ISO VG 32
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	900 g
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4
2. pneumatikus csatlakozó	G3/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	PC