

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-S60-100A-207

Cikkszám: 8234882

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	799 kgmm ²
Üresjárat hajtónyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgatónyomaték	25 Nm
Terméksúly	6420 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S60
Interfész kód Motor In	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis