

# Csapágybak LN-250

Cikkszám: 9039

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 250                                                              |
| Szabvány alapján                      | ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...150 °C                                                  |
| Terméksúly                            | 14385 g                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                |
| Felfogás alapanyaga                   | Gömbgrafitos öntöttvas                                           |