

Többrétegű cső PM-4

Cikkszám: 9084

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	6 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	19 mm
Belső Ø	3.92 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...30 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-29 °C...65 °C
A termék súlya hossz szerint	0.024 kg/m
Szín	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet PE