

Többrétegű cső PM-6

Cikkszám: 9087

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	8 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	25 mm
Belső Ø	5.2 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...30 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-29 °C...65 °C
A termék súlya hossz szerint	0.032 kg/m
Szín	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet PE