


Nyomócsapos szelep VO-3-1/4-B

Cikkszám: 9157

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 nyitva monostabil
Működtetés módja	mechanikus
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	600 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	G1/4
Üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Szerkezeti felépítés	Tányér-ülék
Névleges szélesség	7 mm
Vezérlés módja	közvetlen
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő	128 N
Terméksúly	130 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény