



Nyomáskapcsoló szelep VD-3-PK-3

Cikkszám: 9270

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	0.18 MPa...0.8 MPa 1.8 bar...8 bar
Névleges szélesség	2.5 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	220 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
3. pneumatikus csatlakozás	PK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis