

Átvezető gyorscsatlakozó SCK-PK-6-KU

Cikkszám: 9389

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	5.3 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	Közfal
Kötegméret	10
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
1. pneumatikus csatlakozás	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
2. pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz 6 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával
Hollandi anya alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Anyacsavar alapanyaga	POM
Csatlakozó alapanyaga	POM