

Vákuumgenerátor

VAD-1/4

Cikkszám: 9394

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	1 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakterisztikája	magas vákuum
Szerkezeti felépítés	T forma
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Max. vákuum	80 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény