

# Gömbcsap

## QH-1/4

Cikkszám: 9541

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 2/2, bistabil                                                                                                                              |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/4                                                                                                                                       |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                                                                                                                       |
| Működtetés módja                                             | kézi                                                                                                                                       |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbесzerelés                                                                                                                          |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 3400 l/min                                                                                                                                 |
| Névleges szélesség                                           | 12 mm                                                                                                                                      |
| Ház alapanyaga                                               | Sárgaréz                                                                                                                                   |
| Tömítés elve                                                 | lágý                                                                                                                                       |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                                                                                                                            |
| Megfelel a szabványnak                                       | ISO 228-1                                                                                                                                  |
| Szerkezeti felépítés                                         | Gömbcsap                                                                                                                                   |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                 | 40                                                                                                                                         |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség                                                                                                    |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                          |
| Közeg                                                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-::-] szerint<br>Inert gázok<br>Víz - nem vízgőz<br>semleges folyadékok<br>további átfolyóközégek kérése |
| Közeghőmérséklet                                             | -20 °C...150 °C                                                                                                                            |
| Terméksúly                                                   | 180 g                                                                                                                                      |
| Tömítések alapanyaga                                         | FPM<br>PTFE                                                                                                                                |
| Golyó alapanyaga                                             | Sárgaréz, krómozott                                                                                                                        |
| Tengely alapanyaga                                           | Sárgaréz                                                                                                                                   |