

Gömbcsap QH-3/4

Cikkszám: 9544

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	G3/4
2. pneumatikus csatlakozó	G3/4
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékeszerelés
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	21000 l/min
Névleges szélesség	20 mm
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 228-1
Szerkezeti felépítés	Gömbcsap
Névleges nyomás, PN armatúra	30
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [---] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Közeghőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	610 g
Tömítések alapanyaga	FPM PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz, krómozott
Tengely alapanyaga	Sárgaréz