

Adapter
AD-3/8NPT-G3/8-I
Cikkszám: 9626

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	11.5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	22 Nm
Max. meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	25 Nm
Terméksúly	25.98 g
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott