

Kettős csőcsonk E-G1/8-1/8NPT

Cikkszám: 9630

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	5.95 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	6 Nm
Max. meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	7 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	10.55 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	9.1 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis