


Rövidimpulzus szelep VLK-3-PK-3

Cikkszám: 9639

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2.5 mm
Üzemi nyomás	2.5 bar...8 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	90 l/min
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	170 g
Rögzítés módja	a szerelőkereten
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény