


Gyorsleürítő szelep SE-3/8-B

Cikkszám: 9687

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Gyors légtelenítés
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges áramlás leszellőztetéskor: 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2760 l/min
Normál névleges térfogatáram leszellőztetéskor 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) nyomás esetén	2880 l/min
Üzemi nyomás	0.2 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...75 °C
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges szélesség	11 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...75 °C
Terméksúly	125 g
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR