

Nyomás látjelző

OH-10

Cikkszám: 9791

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	4 g
Pneumatikus csatlakozó	PK-3 csatlakozó csenk
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis