

Connettore di indicazione MCL-230AC

Codice prodotto: 10001

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	12 g
Collegamento elettrico	Tipo A Connettori maschio Conforme DIN EN 175301-803
Tensione d'esercizio nominale AC	230 V
Frequenza di rete	50 Hz...60 Hz
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	-20 % / +15 %
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA6