

# Connettore di indicazione MFL-24DC/AC

Codice prodotto: 10004

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                        | Valore                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Peso prodotto                                         | 15 g                                            |
| Collegamento elettrico                                | Tipo B<br>Conforme standard industriale (11 mm) |
| Tensione nominale d'esercizio DC                      | 24 V                                            |
| Tensione d'esercizio nominale AC                      | 24 V                                            |
| Frequenza di rete                                     | 0 Hz...60 Hz                                    |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | +/- 15%                                         |
| Grado di protezione                                   | IP65<br>Conforme IEC 60529                      |
| Temperatura ambiente                                  | -20 °C...60 °C                                  |
| Conformità PWIS                                       | VDMA24364-B2-L                                  |
| Materiale corpo                                       | Rinforzato con PA6                              |