

Strozzatore di scarico GRE-1/4-NPT

Codice prodotto: 10058

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di controllo della pressione acustica
Selezione di funzioni aggiuntive	Con silenziatore
Collegamento pneumatico, porta 1	1/4 NPT
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata standard 6->0 bar	0 l/min...996 l/min
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...70 °C