


# Micro-valvola ad astina SO-3-PK-3-B

Codice prodotto: 10403

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2 aperto, monosolenoido
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	60 l/min
porta di lavoro pneumatica	PK-3
Pressione di lavoro	-0.95 bar...8 bar
Tipo di reset	Molla meccanica
Dimensione nominale	1.8 mm
Tipo di pilotaggio	Diretto
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza di attuazione	6 N
Peso prodotto	7 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 2	PK-3
Materiale corpo	Ottone POM