


# Inserto ventosa OASI-40

Codice prodotto: 1048881

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di lavoro	0 bar...0.95 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	2.9 g
Tipo di montaggio	Ad innesto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale inserto ventosa	PE
Adatto per l'impulso di espulsione	5 bar
Posizione di montaggio	Scanalatura interna