


Filtro con silenziatore incorporato LFU-1/2

Codice prodotto: 10494

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
Pressione di lavoro	0 bar...16 bar
Portata in atmosfera	6000 l/min
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo di montaggio	Avvitamento
Attacco pneumatico	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)