


# Connettore maschio NECU-S-M8G4-C2

Codice prodotto: 1068198

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 61076-2-104
Frequenza del collegamento	100
Uscita del cavo	Diritto
Peso prodotto	9.1 g
Collegamento elettrico 1, progettazione	Circolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettori maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104
Collegamento elettrico 1, numero di poli	4
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite, dimensione chiave 9 mm
Collegamento elettrico 2, del connettore	Morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	4 A
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Diametro cavo	3.5 mm...5 mm
Sezione nominale conduttore	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale della vite di bloccaggio	Ottone nichelato
Materiale del contatto elettrico	Ottone dorato