

Inserto ventosa OASI-20-E

Codice prodotto: 1072015

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di lavoro	0 bar...0.95 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso prodotto	0.6 g
Tipo di montaggio	Ad innesto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale inserto ventosa	PE
Adatto per l'impulso di espulsione	0.5 bar
Posizione di montaggio	Perno interno