

Resistenza terminale CACR-S-B12G5-220-PB

Codice prodotto: 1072128

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...5 V
Grado di inquinamento	3
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Peso prodotto	11.6 g
Collegamento elettrico	A 4 poli M12x1 Connettore maschio diritto
Codifica connettore maschio	B
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	TPE-U(PU)
Materiale del contatto elettrico	Ottone Bronzo