



Valvola pneumatica J-3-PK-3

Codice prodotto: 10772

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Elettrovalvola a impulsi a 3/2 vie
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	100 l/min
porta di lavoro pneumatica	PK-3
Pressione di lavoro	-0.9 bar...8 bar
Design	Saracinesca a pistone
Dimensione nominale	2.5 mm
Tempo di inversione	7 ms
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	75 g
Tipo di montaggio	Su sottobase Sul telaio di montaggio Con foro passante Una delle due:
Porta ausiliaria aria pilotaggio 12	PK-3
Attacco ausiliario per il servo pilotaggio 14	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 4	PK-3
Collegamento pneumatico, attacco 5	PK-3
Materiale sottobase	Ottone Rinforzato con PPS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Plastica Zinco pressofuso