


# Kit assiale EAMM-A-D19-42A

Codice prodotto: 1087642

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	50 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasmissibile	1.1 Nm
Peso prodotto	130 g
Codice interfaccia, attuatore	D19
Codice interfaccia, ingresso motore	42A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)