Ammortizzatore
DYSR-20-25-Y5

Codice prodotto: 1138646



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	20
Corsa	25 mm
Ammortizzazione	Regolabile
Posizione di montaggio	Opzionale
Rilevamento posizione	Senza
Velocità max. d'impatto	3 m/s
Tempo di reset a temperatura ambiente	0.3 s
Tempo di reset min. a temperatura ambiente	3 s
Funzionamento	Spingente A semplice effetto
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Lunghezza ammortizzatore	25 mm
Forza massima di arresto	2500 N
Consumo di energia max. per corsa	62.5 J
Consumo massimo di energia all'ora	135000 J
Massima energia residua	0.32 J
Forza di ripristino	9 N
Forza di inserimento min	110 N
Peso prodotto	355 g
Intervallo della massa	250 kg
Tipo di montaggio	Tramite controdado
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale stelo	acciaio altolegato, temprato