

Elettrovalvola MFH-5-PK-3-L

Codice prodotto: 11546

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2 vie, monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	105 l/min
porta di lavoro pneumatica	PK-3
Pressione di lavoro	1,5 bar...8 bar
Design	Sede otturatore
Dimensione nominale	2,5 mm
Principio di tenuta	Morbido
Tempo di spegnimento	22 ms
Tempo di accensione	14 ms
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Peso prodotto	270 g
Tipo di montaggio	Su sottobase Sul telaio di montaggio Con foro passante Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 2	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 3	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 4	PK-3
Collegamento pneumatico, attacco 5	PK-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Alluminio Anodizzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato