

# Freno idraulico DYHR-25-40-Y5

Codice prodotto: 1155694

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                               | 25                                        |
| Corsa                                    | 40 mm                                     |
| Ammortizzazione                          | Regolabile                                |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Funzionamento                            | Spingente<br>A semplice effetto           |
| Rilevamento posizione                    | Senza                                     |
| Velocità max. d'impatto                  | 0.3 m/s                                   |
| Velocità di alimentazione                | 0.2 mm/s...100 mm/s                       |
| Tempo di reset a temperatura ambiente    | 0.8 s                                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione     |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C...80 °C                              |
| Forza massima di arresto                 | 4000 N                                    |
| Consumo di energia max. per corsa        | 160 J                                     |
| Consumo massimo di energia all'ora       | 150000 J                                  |
| Forza minima di avanzamento              | 400 N                                     |
| Forza di avanzamento max.                | 4000 N                                    |
| Massima energia residua                  | 0.8 J                                     |
| Forza di ripristino                      | 12.5 N                                    |
| Peso prodotto                            | 720 g                                     |
| Tipo di montaggio                        | Tramite controdado                        |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni                    | NBR                                       |
| Materiale corpo                          | Acciaio<br>Galvanizzato                   |
| Materiale stelo                          | Indurito<br>Acciaio fortemente legato     |