

# Ammortizzatore DYEF-M6-Y1

Codice prodotto: 1179831

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                               | M6                                                                                                |
| Corsa                                    | 1.5 mm                                                                                            |
| Ammortizzazione                          | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica in entrambe le estremità senza battuta fissa metallica |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                                                                         |
| Rilevamento posizione                    | Senza                                                                                             |
| Velocità max. d'impatto                  | 0.8 m/s                                                                                           |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                                                         |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C...60 °C                                                                                      |
| Lunghezza ammortizzatore                 | 1.5 mm                                                                                            |
| Consumo di energia max. per corsa        | 0.08 J                                                                                            |
| Peso prodotto                            | 6 g                                                                                               |
| Tipo di montaggio                        | Tramite controdado                                                                                |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                         |
| Materiale guarnizioni                    | NBR                                                                                               |
| Materiale corpo                          | Acciaio fortemente legato                                                                         |