

Semilavorato per dita di presa BUB-HGPD-80

Codice prodotto: 1180954

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	80
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso per dito di presa	2170 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e bussola di centratura
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della parte grezza	Lega di alluminio battuto