

Semilavorato per dita di presa BUB-HGDD-80

Codice prodotto: 1180959

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 80 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | 5 °C...60 °C |
| Peso per dito di presa | 793 g |
| Tipo di montaggio | Tramite foro passante e bussola di centratura |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale della parte grezza | Lega di alluminio battuto |