

Giunto EAMD-32-32-16-16X20

Codice prodotto: 1184858

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	16 mm
Diametro di montaggio 2	16 mm
Dimensione	32
Lunghezza nominale	32 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	14.5 kgmm ²
Coppia trasmissibile	12.5 Nm
Peso prodotto	123 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)