


Kit assiale EAMM-A-D19-40A

Codice prodotto: 1199152

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	42.7 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.28 kgmm ²
Coppia trasmissibile	1.1 Nm
Peso prodotto	110 g
Codice interfaccia, attuatore	D19
Codice interfaccia, ingresso motore	40A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)