

Anello di centratura EAML-80-6-80

Codice prodotto: 1209006

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	38 mm
Diametro di montaggio 2	80 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	23 g
Codice interfaccia, attuatore	M80
Codice interfaccia, corpo della frizione	80A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)