

Tubo in plastica PU-13-SW

Codice prodotto: 12133

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	17.6 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	83 mm
Diametro interno	13 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.133 kg/m
Attacco pneumatico	Per raccordo a nipplo spinato all'interno del diametro di 13 mm con ghiera
Colore	Nero
Durezza Shore	A 86 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	TPE-U(PU)