

Bobina magnetica MSN1G-24DC-OD

Codice prodotto: 123060

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Tempo min. di prelievo	10 ms
Ciclo di lavoro	100%
Caratteristiche dati bobina	24 V DC: 2,5 W
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	-15%/+10%
Approvazione	c UL us - Recognized (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura del fluido	-10 °C...50 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso prodotto	80 g
Collegamento elettrico	A 3 poli Tipo A Conforme DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio	Serrato Tramite graffa di sicurezza Con accessori
Materiale corpo	PA
Materiale del contatto elettrico	Acciaio
Materiale dell'avvolgimento	Rame