

Giunto
EAMC-16-20-6-8
Codice prodotto: 1232854

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	6 mm
Diametro di montaggio 2	8 mm
Dimensione	16
Lunghezza nominale	20 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	10000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	0.28 kgmm ²
Coppia trasmissibile	1.6 Nm
Peso prodotto	8 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)