


# Sottobase VABS-C8-12XB-QX-B

Codice prodotto: 1236025

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore                                    |
|--|---|
| Larghezza  | 12 mm                                     |
| Numero max di posti valvola                                | 1   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                   | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione   |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola | 0.48 Nm...0.72 Nm                         |
| Coppia di serraggio max. fissaggio a parete                | 1.3 Nm                                    |
| Peso prodotto  | 15 g                                      |
| Attacco del servopilotaggio 12/14                          | Predisposto per la cartuccia              |
| Collegamento pneumatico, porta 1                           | Preparato per cartuccia                   |
| Collegamento pneumatico, porta 3                           | Predisposto per la cartuccia              |
| Collegamento pneumatico, attacco 5                         | Predisposto per la cartuccia              |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento                           | Rinforzato con PA                         |