

Giunto
EAMC-40-66-12-20
Codice prodotto: 123851

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	12 mm
Diametro di montaggio 2	20 mm
Dimensione	40
Lunghezza nominale	66 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	6500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	42.3 kgmm ²
Coppia trasmissibile	21 Nm
Peso prodotto	139 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)