

Raccordo clic-on NPKA-D-G18-Q6-P10

Codice prodotto: 1243489

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	4 mm
Profondità di inserimento del tubo	25.8 mm
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
Pressione di lavoro	-0.95 bar...10 bar
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Coppia nominale	1.25 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	4.2 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA66-GF30
Materiale guarnizione filetto	NBR
Materiale manicotto	POM
Materiale della guarnizione del tubo	NBR