

Connettore di indicazione MCL

FESTO

Codice prodotto: 12611



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	13 g
Collegamento elettrico	Tipo A Connettori maschio Conforme DIN EN 175301-803
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Tensione d'esercizio nominale AC	24 V
Frequenza di rete	0 Hz...60 Hz
Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 15%
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	Rinforzato con PA6