

Connettore angolare SIE-WD-TR

Codice prodotto: 12956

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Conforme allo standard | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Tipo di montaggio | Tramite ghiera |
| Peso prodotto | 13 g |
| Collegamento elettrico | A 4 poli Connettore femmina angolato/morsetto a vite M12x1 |
| Codifica connettore maschio | A |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC | 0 V...250 V |
| Intervallo della tensione d'esercizio AC | 0 V...250 V |
| Capacità di carico di corrente a 40 °C | 4 A |
| Immunità alle sovratensioni | 2,5 kV |
| Diametro cavo ammesso | 4 mm...6 mm |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm ² ...0.75 mm ² |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente | -25 °C...85 °C |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione |
| Materiale corpo | PA |
| Colore corpo | Trasparente |
| Materiale ghiera | PA |
| Materiale guarnizioni | CR FPM |
| Materiale del contatto elettrico | Ottone Rivestito in bronzo bianco |